



EV9300-90, EV9300-95

Sistema HQS-WF

Sistema de doble carcasa, con y sin u.v.



EV9300-90



EV9300-95

EC110 prefiltro-polipropileno, EV9534-40

Bloque de Carbon, HQS-WF, EV9830-01

lampara, EV3137-80, balastro EV3137-82, cuarzo EV3137-81

BENEFICIOS

- Doble carcasa de 10", configuración serie
- Sistema incluye manómetro
- Incluye valvula para purgar el sistema cuando cambia los filtros
- Incluye soporte y tornillos para montarlo fácilmente y rápido
- Escoja los cartuchos apropiados para sus necesidades
- Se venden los cartuchos por separado
- U.V. tiene capacidad de 2gpm

CONSEJOS PARA INSTALACION

Escoger un lugar que aguante el peso en operación
 Instalar verticalmente
 Dejar 2-1/2" de espacio para hacer el cambio de los cartuchos
 Asegurar que el anillo O está lubricado
 Atornillar los vasos con la mano, no usar llave
 Dejar que corra el agua para purgar el cartucho antes de ponerlo a trabajar

CONSEJOS PARA OPERACION

Reemplazar los cartuchos cada 6 meses o cuando se cae la presión del agua

Siempre inspeccionar el anillo O—cambiarlo o lubricarlo si es necesario

Limpiar el vaso con un detergente antes de instalar el nuevo prefiltro

Siempre purgar los filtros a la hora de instalarlos

APLICACIONES

Para todas las aplicaciones de foodservice